

**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~  
con piastra di montaggio  
e elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3116 13	10	34,82	13	4010337112471

## Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogen, resistente agli urti e infrangibile

## Dati tecnici

Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale  
- LEDi/CFLi: 100 W

## Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

## Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.
- Elemento di illuminazione a LED arancio 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.