


**Modulo interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~  
con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~  
interruttore a 2 poli**



| Specifica                                                                                                     | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  con graffe di fissaggio    | 3122 00   | 1  | 42,16                 | 01 | 4010337038726 |
|  senza graffe di fissaggio | 3842 00   | 1  | 42,16                 | 01 | 4010337064381 |

## Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

## Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

## Avvisi

- Può essere illuminabile anche ruotando di 180° il modulo LED.
- 

## Contenuto della fornitura

- Elemento di illuminazione a LED arancio 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
-