

**Interruttore a tirante 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio
Deviatore universale**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro | 3146 13 | 1 | 31,52 | 13 | 4010337112518 |

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogen, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Per montaggio a parete e a soffitto.

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.