


## Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ deviatore universale



| Specifica                                                                                                     | Cod. ord. | UI     | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|----|---------------|
|  con graffe di fissaggio    | 3106 00   | 10/100 | 10,62                 | 21 | 4010337038931 |
|  senza graffe di fissaggio | 3816 00   | 10     | 10,62                 | 21 | 4010337038948 |

### Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

### Dati tecnici

#### Profondità di montaggio

- 3106 00: 32 mm
- 3816 00: 23 mm

#### Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

#### Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

## Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

---