

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)  
System 55**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	bianco crema brillante	4557 01	1/5	23,13	01 4010337094258
	bianco puro brillante	4557 03	1/5	23,13	01 4010337094265
	bianco puro satinato	4557 27	1/5	23,13	01 4010337094296
	antracite	4557 28	1/5	24,48	11 4010337094302
	color alluminio	4557 26	1/5	29,13	11 4010337094289
	nero opaco	4557 005	1/5	29,13	11 4010337094241
	grigio opaco	4557 015	1/5	29,13	11 4010337094319

## Caratteristiche

- L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.

- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

#### Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

---

#### Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

---

#### Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.