

**Presa SCHUKO 2 moduli 16 A 250 V~precablata, completa di placca
Standard 55**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4793 01	5	23,40	01	4010337095286
 bianco puro brillante	4793 03	5	23,40	01	4010337095293
 bianco puro satinato	4793 04	5	23,40	01	4010337095309

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Avvisi

- Adatta per scatola da incasso 2 moduli, ad esempio Kaiser, Attema UD50 e PVD 50, HAF 250 e G250 e scatole a canalina clic Van Geel.
-

Contenuto della fornitura

- Completa di placca a 2 moduli Standard 55.
-