

Modulo di controllo veneziane System 3000 senza ingresso per apparecchio derivato



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	5415 00	1/5	87,37	02	4010337027416

Caratteristiche

- Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
- È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
- È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i finecorsa, senza pannello.
- Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
- Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

- Attuatore veneziane 1 canale.
- Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
- Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
- Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
- Rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo: Tipo di tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione solare, funzione scena, funzione di blocco.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata motori:	700 W
Modalità stand-by:	da 0,1 W a 0,5 W
Montaggio:	in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:	24 mm
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C