

Modulo USB 3.0 tipo A e connettore jack 3,5 mm
Connettore, USB, cavo breakout, connettore jack



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante | 5686 03 | 1 | 61,12 | 01 | 4010337462125 |
|  nero opaco | 5686 10 | 1 | 61,12 | 01 | 4010337462132 |

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- Connettore: min 20 mm
- Cavo breakout: min 46 mm

Lunghezza del cavo breakout: 200 mm

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine a gomito.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione:

prese elettroniche Kaiser

Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02

Montaggio in parete cava: Cod. art. Kaiser:9062-94

Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40