© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Tutti i diritti riservati

www.gira.com

## Modulo presa per antenna (UD2410ST)

**GIRA** Scheda dati



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
6-20	0041 00	1/5	35,52	01	4010337041009

## Caratteristiche

- Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
- Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
- Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
- Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
- Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
- Soddisfa la classe di schermatura A.

## Dati tecnici

Banda di frequenza TV

5 - 862 MHz - Gamma di frequenze: - Disaccoppiamento: > 25 dB - Attenuazione di transito: 3,5 dB - Attenuazione: spina R/TV: 8,5 dB

banda di frequenza SAT

950 - 2400 MHz - Gamma di frequenze: - Disaccoppiamento: > 20 dB 5 dB - Attenuazione di transito: 10 dB - Attenuazione: spina SAT: 27 mm Profondità di montaggio:

## **Avvisi**

- Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell ultima presa per antenna.
- Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
- Solo per fissaggio a viti.