



## Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ Invertitore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 Invertitore	0107 00	10/100	21,02	01	4010337107002

### Dati tecnici

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm <sup>2</sup>
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

### Avvisi

- Collegabile anche illuminato.
- Soggetto a disponibilità.