


**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con campo per targhetta
Deviatore universale**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	0116 30	10	35,93	14	4010337116301

Caratteristiche

- Con elemento di lampada fluorescente.

Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²
- Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.
- Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "Riscaldamento On/Off", "VERWARMING AAN/UIT" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- L'elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.