


**Interruttore di controllo a bilanciare 10 AX 250 V~  
con campo per targhetta  
Deviatore universale**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	0116 31	1	54,12	14	4010337116318

### Caratteristiche

- Con elemento di lampada fluorescente.

### Dati tecnici

- Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>
- Potenza nominale  
- LEDi/CFLi: 100 W

### Avvisi

- Collegabile anche illuminato.
- Soggetto a disponibilità.

### Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "Riscaldamento On/Off", "VERWARMING AAN/UIT" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.