

Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  alluminio pressofuso | 0118 00 | 1 | 200,07 | 17 | 4010337041252 |
|  aspetto in acciaio inox opaco | 0118 20 | 1 | 407,70 | 17 | 4010337118206 |

Caratteristiche

- Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello portante per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di allacciamento TAE ecc.).
- Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore.

Dati tecnici

Grado di protezione: IP41

Avvisi

- Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.

Dimensioni in mm

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|--------|
| Alluminio pressofuso: | B 112 | H 112 | T 61,5 |
| aspetto in acciaio inox opaco: | B 112 | H 112 | T 63,9 |