







**Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto
Deviatore universale**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	0124 201	1/5	34,39	01	4010337052715
 bianco puro satinato	0124 27	1/5	34,39	01	4010337029403
 antracite	0124 28	1/5	34,92	11	4010337029427
 color alluminio	0124 26	1	38,04	11	4010337029410
 nero opaco	0124 005	1	38,04	11	4010337037958
 acciaio inox	0124 600	1	45,16	11	4010337021230

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.
 - Soggetto a disponibilità.
-

Contenuto della fornitura

- L'elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.
-