

## Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli Doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0125 66	1/5	35,18	13	4010337125662
 antracite	0125 67	1/5	38,84	13	4010337125679
 color alluminio	0125 65	1/5	38,84	13	4010337125655

### Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

### Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Soggetto a disponibilità.