




**Interruttore a pulsante 10 AX 250 V AC con bilanciere  
Deviatore universale**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0126 66	1/5	23,46	13	4010337126669
 antracite	0126 67	1/5	26,96	13	4010337126676
 color alluminio	0126 65	1/5	26,96	13	4010337126652

**Dati tecnici**

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5 mm <sup>2</sup>
Potenza nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

**Avvisi**

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Per illuminare questo interruttore, prevedere un interruttore di controllo.