


**Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli
Deviatore 2 moduli**

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  Bianco puro brillante | 0128 112 | 1/5 | 41,75 | 01 | 4010337043874 |

Dati tecnici

Profondità di montaggio

| | |
|-------------|-------|
| - 0125 ...: | 28 mm |
| - 0128 ...: | 32 mm |

Sezione dei conduttori

| | |
|--|--------------------|
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm ² |
|--|--------------------|

Potenza nominale

| | |
|--------------|-------|
| - LEDi/CFLi: | 100 W |
|--------------|-------|