


**Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli  
Deviatore 2 moduli**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0128 66	1	46,83	13	4010337128663
 antracite	0128 67	1	50,47	13	4010337128670
 color alluminio	0128 65	1	50,47	13	4010337128656

**Dati tecnici**

Profondità di montaggio

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

**Avvisi**

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Soggetto a disponibilità.