

Pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere diritto
Commutatore a 1 polo

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0130 66	1/5	26,00	13	4010337130666
 antracite	0130 67	1/5	29,66	13	4010337130673
 color alluminio	0130 65	1/5	29,66	13	4010337130659

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 28 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²**Avvisi**

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Adatto per gli interruttori a pulsante grazie alla posizione verticale del bilanciere.