

Interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ con bilanciere Deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	0136 66	1/5	41,20	13	4010337136668
 antracite	0136 67	1/5	44,85	13	4010337136675
 color alluminio	0136 65	1/5	44,85	13	4010337136651

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	28 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Con guida dell'operatore in rilievo.
- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.
- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- L'elemento di lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.