



## Modulo int. e puls. a bilanciere 10 AX 250 V~ int. / pulsante deviatore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 Interruttore / pulsante deviatore	0139 00	1/5	24,96	01	4010337022725

### Caratteristiche

- Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante.
- Per comandare e controllare i colori della lampada di orientamento a LED.
- Per il comando manuale di rilevatori di movimento.
- Per comandare apparecchi derivati dimmer.
- Per comandare l'illuminazione accesa.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5 mm <sup>2</sup>
Potenza nominale - LEDi/ CFLi:	100 W