


**Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con campo per targhetta**  
**Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	0152 31	1	45,05	14	4010337152316

#### Caratteristiche

- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP66

#### Dati tecnici

Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

#### Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

#### Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.  
- Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.