

Modulo pulsante o interruttore per veneziane 10 A 250 V~ per copertura con traversina



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  Pulsante o interruttore di gruppo 1 polo | 0154 00 | 1/5 | 30,30 | 01 | 4010337154006 |
|  Pulsante o interruttore di gruppo 2 poli | 0157 00 | 1/5 | 41,41 | 01 | 4010337157007 |

Dati tecnici

| | |
|---|--------------------|
| Profondità di montaggio: | 31 mm |
| Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi fino a: | 2,5mm ² |

Avvisi

- Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
- Funzione pulsante con la rotazione della traversina. Funzione pulsante con minima rotazione della traversina dopo aver tolto il bloccaggio di ottone. L'interruttore si innesta con la rotazione completa della traversina.
- Soggetto a disponibilità.