


Presca SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e campo per targhetta, resistente all'ammoniaca



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	0175 30	1	22,25	14	4010337175308

Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori da: 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Resistente all'aria contenente ammoniaca grazie a parti metalliche in lega speciale.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture senza scritta in dotazione.