


Modulo potenziometro elettronico per ingresso di controllo 1–10 V Funzione interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0309 00	1/5	50,81	02	4010337309000

Caratteristiche

- Potenziometro elettronico con funzione interruttore per ballast elettronici o trasformatori Tronic con ingresso di controllo 1 – 10 V.
- Premendo il pulsante di comando si accende e si spegne il ballast elettronico.
- Ruotando si regola la luminosità.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Interfaccia 1 – 10 V	
- Tensione di comando:	0,5 ... 10 V
- Corrente di comando:	Max. 50 mA
Corrente di commutazione	
- Ohmico:	6 A
- Capacitivo:	6 A (70 µF)
Profondità di montaggio:	32 mm
Temperatura ambiente:	+5 °C ... +45 °C

Contenuto della fornitura

- Il fusibile è compreso nella dotazione.