


## Regolatore della temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contatto NC



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	0391 112	1/5	100,86	02	4010337065562

### Dati tecnici

Tensione nominale:	24 V AC
Corrente nominale:	10 (4) A
Potenza allacciata:	Circa 240 W
Isteresi di temperatura:	Circa 0,5 K
Abbassamento notturno:	Circa 4 K
Classe energetica:	I = 1%
Profondità di montaggio:	25 mm
Temperatura ambiente:	+5 °C ... +30 °C

### Avvisi

- Solo per fissaggio con viti.
- Struttura piatta.