


Presse CEPEC 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera
Protezione dall'acqua sopra intonaco



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  Grigio | 0485 30 | 1 | 21,90 | 14 | 4010337485308 |

Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
- Shutter: da 0 °C a 45 °C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.