




Presse americana a 2 poli + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	0487 03	1/5	57,12	01	4010337487036
 antracite	0487 28	1/5	53,61	11	4010337487289
 color alluminio	0487 26	1/5	57,77	11	4010337487265

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 17 mm

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
- Stampa in rilievo di un simbolo possibile.