


Set chiamata di emergenza completo di placca Gira E2



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	0495 88	1	337,87	34	4010337495888

Caratteristiche

- Modulo di chiamata con spia luminosa a LED rosso, contatto a potenziale zero integrato, cicalino attivabile a scelta (segnale acustico continuo) e possibilità di impostare luce intermittente o luce continua.
- Pulsante a tirante con cordicella di trazione lunga 2,5 m, con pomello rosso e luce antipanico nella scatola del pulsante, adatto per il montaggio a parete e a soffitto.
- Pulsante di cancellazione con tasto di cancellazione verde.
- Alimentatore da incasso 250 mA.
- Opzionalmente il set di chiamata può essere espanso con un unità per la stanza del personale con trasduttore acustico integrato per la segnalazione acustica della chiamata, un tasto di presenza verde con luce di presenza ed un tasto giallo di cancellazione del cicalino.

Dati tecnici

Alimentatore

- Tensione di ingresso: AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Corrente di ingresso: 180 mA
- Tensione di uscita: 24 V DC
- Corrente di uscita: 250 mA

Temperatura ambiente: + 5 °C - + 40 °C

Lunghezza della cordicella di trazione: 2,5 m

Montaggio: Scatole di installazione

Avvisi

- Utilizzare per l'installazione un gruppo di continuità a norma DIN VDE 0834.
- Per l'espansione del set chiamata di emergenza, i componenti possono essere acquistati singolarmente.