








Presse doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	0783 01	1	22,05	01	4010337783015
 bianco puro brillante	0783 03	1	22,05	01	4010337783039
 bianco puro satinato	0783 27	1	22,05	01	4010337783275
 antracite	0783 28	1	24,66	11	4010337783282
 color alluminio	0783 26	1	28,63	11	4010337783268
 nero opaco	0783 005	1	28,63	11	4010337037507
 grigio opaco	0783 015	1	28,63	11	4010337081876

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	25 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
 - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-