

**Placca Gira E2  
color alluminio**

| Specifica                       | Cod. ord. | UI     | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------------|-----------|--------|-----------------------|----|---------------|
| 1 modulo                        | 0211 25   | 10/100 | 12,60                 | 11 | 4010337211259 |
| 1,5 moduli                      | 1001 25   | 10     | 18,64                 | 11 | 4010337881346 |
| 2 moduli                        | 0212 25   | 10     | 19,13                 | 11 | 4010337212256 |
| 2 moduli senza costola centrale | 1002 25   | 10     | 19,13                 | 11 | 4010337002253 |
| 3 moduli                        | 0213 25   | 1/5    | 31,46                 | 11 | 4010337213253 |
| 4 moduli                        | 0214 25   | 1/5    | 51,10                 | 11 | 4010337214250 |
| 5 moduli                        | 0215 25   | 1/5    | 77,75                 | 11 | 4010337215257 |

**Caratteristiche**

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogen, resistente agli urti e infrangibile

## Avvisi

- Adatta anche per installazioni in canalina.
  - Placca (1 - 5 moduli) in combinazione con il set di guarnizioni adatta anche per l'installazione da incasso protetta dall'acqua secondo IP44.
-