










**Placca Gira Standard 55 con campo per targhetta
bianco puro satinato**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  1 modulo | 1091 27 | 10 | 7,11 | 01 | 4010337091271 |
|  2x orizzontali | 1092 27 | 10 | 13,19 | 01 | 4010337092278 |
|  2 moduli verticali | 1102 27 | 10 | 13,19 | 01 | 4010337102274 |
|  3 moduli orizzontali | 1093 27 | 1 | 20,76 | 01 | 4010337093275 |
|  3 moduli verticali | 1103 27 | 1/5 | 20,76 | 01 | 4010337103271 |
|  4 moduli orizzontali | 1094 27 | 1/5 | 30,26 | 01 | 4010337094272 |
|  4 moduli verticali | 1114 27 | 1 | 30,26 | 01 | 4010337008927 |
|  5 moduli orizzontali | 1095 27 | 1 | 45,49 | 01 | 4010337095279 |
|  5 moduli verticali | 1115 27 | 1 | 45,49 | 01 | 4010337115274 |

Caratteristiche

- Infrangibile.
 - Impermeabile alla micronebbia.
 - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
 - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
-

Avvisi

- Non utilizzabile con: Kit di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.
-