

**Placca Gira Standard 55 con campo per targhetta
bianco puro satinato**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|----------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| 1 modulo | 1091 27 | 10 | 7,38 | 01 | 4010337091271 |
| 2x orizzontali | 1092 27 | 10 | 13,69 | 01 | 4010337092278 |
| 2 moduli verticali | 1102 27 | 10 | 13,69 | 01 | 4010337102274 |
| 3 moduli orizzontali | 1093 27 | 1 | 21,55 | 01 | 4010337093275 |
| 3 moduli verticali | 1103 27 | 1/5 | 21,55 | 01 | 4010337103271 |
| 4 moduli orizzontali | 1094 27 | 1/5 | 31,41 | 01 | 4010337094272 |
| 4 moduli verticali | 1114 27 | 1 | 31,41 | 01 | 4010337008927 |
| 5 moduli orizzontali | 1095 27 | 1 | 47,22 | 01 | 4010337095279 |
| 5 moduli verticali | 1115 27 | 1 | 47,22 | 01 | 4010337115274 |

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogen, resistente agli urti e infrangibile
- Impermeabile alla micronebbia.
- Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
- Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.
-