










**Placca Gira Standard 55 con campo per targhetta  
bianco puro satinato**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 27	10	6,89	01	4010337091271
 2x orizzontali	1092 27	10	12,78	01	4010337092278
 2 moduli verticali	1102 27	10	12,78	01	4010337102274
 3 moduli orizzontali	1093 27	1	20,12	01	4010337093275
 3 moduli verticali	1103 27	1/5	20,12	01	4010337103271
 4 moduli orizzontali	1094 27	1/5	29,32	01	4010337094272
 4 moduli verticali	1114 27	1	29,32	01	4010337008927
 5 moduli orizzontali	1095 27	1	44,08	01	4010337095279
 5 moduli verticali	1115 27	1	44,08	01	4010337115274

## Caratteristiche

- Infrangibile.
  - Impermeabile alla micronebbia.
  - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
  - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
- 

## Avvisi

- Non utilizzabile con: Kit di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.
-