










**Placca Gira Standard 55 con campo per targhetta  
bianco puro brillante**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 03	10	6,89	01	4010337091035
 2x orizzontali	1092 03	10	12,78	01	4010337092032
 2 moduli verticali	1102 03	10	12,78	01	4010337102038
 3 moduli orizzontali	1093 03	10	20,12	01	4010337093039
 3 moduli verticali	1103 03	1/5	20,12	01	4010337103035
 4 moduli orizzontali	1094 03	1/5	29,32	01	4010337094036
 4 moduli verticali	1114 03	1/5	29,32	01	4010337008910
 5 moduli orizzontali	1095 03	1/5	44,08	01	4010337095033
 5 moduli verticali	1115 03	1/5	44,08	01	4010337115038

## Caratteristiche

- Infrangibile.
  - Impermeabile alla micronebbia.
  - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
  - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
- 

## Avvisi

- Non utilizzabile con: Kit di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.
-