


Modulo dimmer per lampade a incandescenza con interruttore deviatore a pressione



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 100 – 1000 W	1181 00	1/5	211,86	02	4010337003939

Caratteristiche

- Regolazione di lampade a incandescenza e di lampade alogene HV a 230 V AC, 50 Hz.
- Protezione elettronica da cortocircuito.
- Protezione automatica dalla sovratemperatura con riavviamento.
- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Tensione nominale: 230/240 V AC, 50 Hz

Potenza allacciata a 25 °C

- Lampade a incandescenza: 100 - 1000 W
- Lampade alogene AT: 100 - 1000 W

Profondità di montaggio: 32 mm

Temperatura ambiente: da +5 °C a +45 °C

Avvisi

- In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.