

Profilo 55 con squadretta di fissaggio 2 moduli



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  alluminio bianco puro brillante (verniciato) | 1192 27 | 1 | 120,75 | 17 | 4010337192275 |
|  alluminio | 1192 26 | 1 | 107,22 | 17 | 4010337192268 |

Caratteristiche

- Profilo di installazione di alluminio per il montaggio verticale ed orizzontale.
- Con passacavo e canalina. L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco.
- Montaggio semplificato con moduli ad innesto.

Avvisi

- Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21).
- Interruttori a chiave ed interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.
- Mediante le squadrette di fissaggio o le basi il Profilo 55 può essere installato sia come scatola da tavolo che sotto armadi pensili o in angoli.

Dimensioni in mm

| | | | |
|------------------|-----|-----|-----|
| 2 moduli: | 158 | 107 | 107 |
| 3 moduli: | 230 | 107 | 107 |
| 5 moduli 600 mm: | 587 | 107 | 107 |
| 8fach: | 587 | 107 | 107 |