


## Gong sopra intonaco



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	1200 03	1	80,32	18	4010337200031

## Caratteristiche

- Il gong sopra intonaco è un elemento di segnalazione supplementare nel sistema di citofonia Gira.
- Gong sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
- Molti design diversi grazie all'integrazione, per cui l'aspetto estetico unitario di citofonia ed installazione elettrica.
- Montaggio possibile con o senza placca.
- Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite estraibili.
- Semplice smontaggio dell'apparecchio per lavori di ristrutturazione.
- Fori di fissaggio per il montaggio.
- Trasmissione del segnale ed alimentazione del gong sopra intonaco mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Collegamento in parallelo di fino a tre gong o citofoni interni possibile.
- La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
- Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.
- Indicatore a LED delle chiamate in arrivo.
- Possibilità di disattivazione del segnale acustico di chiamata.
- Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata del piano.
- Selezione della melodia del segnale acustico di chiamata - si possono selezionare fino a cinque diverse melodie del segnale acustico di chiamata.

I tasti di comando del gong controllano le seguenti funzioni

- Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
- Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata.

## Dati tecnici

Alimentazione di tensione: DC 26 V  $\pm$  2 V (tramite bus bifilare)

### Collegamenti

- bus bifilare: 2 morsetti a vite
- Pulsante di chiamata del piano: 2 morsetti a vite

Temperatura ambiente: da -5 °C a +50 °C

## Avvisi

- Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca.
- Per il montaggio con placca è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.

---

## Dimensioni in mm

Apparecchio:	B 55	H 127	T 20
--------------	------	-------	------

---