


## Gateway videocamera SdC



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	1201 00	1	246,12	10	4010337100034

## Caratteristiche

- Il gateway videocamera TKS integra una normale videocamera analogica nel sistema di citofonia Gira.
- La videocamera può essere attribuita ad un citofono esterno. In questo caso la videocamera esterna si accende automaticamente premendo il tasto di chiamata.

La scatola combinata del gateway TKS videocamera offre tre possibilità di montaggio

- Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
- Da incasso (in una scatola di installazione).
- Come apparecchio per il montaggio in serie (con l'adattatore AMG in dotazione)

## Dati tecnici

### Collegamenti

- Bus bifilare OUT: 2 morsetti a vite
- Bus bifilare IN: 2 morsetti a vite
- Video In: 2 morsetti a vite
- Morsetti ausiliari: 2 morsetti a vite
- Relè (commutatore): 3 morsetti a vite

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Segnale video: FBAS 1 Vpp, norma PAL

## Avvisi

- In caso di più videocamere esterne, per ogni videocamera esterna è necessario un gateway TKS videocamera ed una tensione di alimentazione dedicata.
- In un impianto possono essere installate massimo dieci gateway videocamera TKS ed il segnale video può passare massimo attraverso tre gateway videocamera TKS.
- Il collegamento della videocamera esterna avviene mediante morsetti a vite.

## Contenuto della fornitura

- Per videocamere con connettore BNC è in dotazione l'adattatore.

---

## Dimensioni in mm

Gateway videocamera SdC:	B 36	H 52	T 27
--------------------------	------	------	------

---