




## Videocitofono interno sopra intonaco 7



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante | 1209 03   | 1  | 767,44                | 10 | 4010337053422 |
|  nero opaco          | 1209 005  | 1  | 767,44                | 10 | 4010337053408 |

### Caratteristiche

- Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce.
- Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
- Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti cave.
- Montaggio con base per il posizionamento sui mobili.

### Dati tecnici

Alimentazione di tensione: DC 26 V  $\pm$  2 V (tramite bus bifilare)

#### Collegamenti

- bus bifilare: 2 x morsetto ad innesto
- alimentazioni ausiliarie: 2 x morsetto ad innesto
- Pulsante di chiamata del piano: 2 x morsetto ad innesto

#### Display

- Diagonale: 17,78 cm (= 7")
- Sistema dei colori: PAL
- Risoluzione: 1024 x 600 pixel

#### Scheda microSD

- Tipo: SDHC
- Capacità di memoria SDHC: 32 GB
- Sistema di file: FAT 32

Temperatura ambiente: da -5°C a +50°C

## Dimensionin mm

B 181

H 123

T 24

---