

## Videocamera esterna



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	1220 00	1	601,59	10	4010337100058

## Caratteristiche

- Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco.
- La videocamera può essere installata nell'area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera SdC.
- Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole.
- LED IR regolabili per la video-sorveglianza di aree anche completamente buie.
- Modulo videocamera Easy Plug e piastra di montaggio per un'installazione semplice e rapida.
- Seconda uscita video per collegare un monitor durante la messa in servizio.
- Modulo videocamera regolabile su tre assi.

## Dati tecnici

Tensione nominale:	12 V DC +10%
Tensione nominale:	24 V AC +10%
Corrente assorbita	
- 12 V DC:	max. 450 mA
- 24 V AC:	max. 5 mA
Collegamenti:	1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC)
Videocamera	
- Sensore dell'immagine:	1/3" Progressiv Scan CMOS
- Tipo:	Vario Dome
- Obiettivo:	da 2,8 a 12 mm; obiettivo a focale variabile
- Risoluzione:	720p25, 720p30
- Angolo visivo orizzontale:	da 28° a 78°
Commutazione giorno/notte:	Filtro IR-Cut elettromeccanico
Regolazione otturatore elettronico:	da 1/25 a 1/50.000 s
Controllo videocamera:	Display on-screen (OSD)
Compensazione della controluce:	DWDR

Zoom digitale:	Si
Sistema video:	HD-TVI
Illuminazione minima	
- Giorno:	0,1 lux
- B/N:	0,001 lx
- Modo IR:	0 lx (F2,0)
LED IR:	24 LED
Portata IR:	20 m
Temperatura ambiente:	da -20°C a +60°C
Classe di protezione:	IP66
Umidità dell'aria:	max. 90%
Peso:	circa 950 g

---

## Dimensioni in mm

Videocamera esterna:	Ø 143	H 125
----------------------	-------	-------

---