


## Videocamera esterna



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro | 1220 00   | 1  | 616,03                | 10 | 4010337100058 |

## Caratteristiche

- Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco.
- La videocamera può essere installata nell'area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera TKS.
- Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole.
- LED IR regolabili per la videosorveglianza di aree anche completamente buie.
- Modulo videocamera e scatola per un'installazione semplice e rapida.
- Modulo videocamera regolabile su tre assi.

## Dati tecnici

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tensione nominale:                  | 12 V DC +10%   |
| Corrente assorbita                  |  |
| - 12 V DC:                          | max 500 mA   |
| Collegamenti:                       | 1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC) |
| Videocamera                         |  |
| - Sensore dell'immagine:            | 1/2,9" Progressiv Scan CMOS  |
| - Tipo:                             | Vario, manuale   |
| - Obiettivo:                        | 2,8 - 12 mm  |
| - Risoluzione:                      | 480 TVL  |
| - Angolo visivo orizzontale:        | 28° - 85°  |
| Commutazione giorno/notte:          | Filtro IR-Cut elettromeccanico   |
| Regolazione otturatore elettronico: | 1/50 - 1/50 000 s  |
| Controllo videocamera:              | On-Screen-Display (OSD), joystick sul cavo                                   |
| Illuminazione minima                |  |
| - Giorno:                           | 0,05 lx  |
| - Modo IR:                          | 0 lx   |
| LED IR:                             | 24 LED   |

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Portata IR:           | 20 m               |
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +60 °C |
| Grado di protezione:  | IP66               |
| Umidità dell'aria:    | max. 90%           |
| Peso:                 | circa 660 g        |

---

## Dimensioni in mm

|                      |       |         |
|----------------------|-------|---------|
| Videocamera esterna: | Ø 126 | H 100,3 |
|----------------------|-------|---------|

---