


Altoparlante da incasso



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	1258 00	1	160,55	18	4010337258001

Caratteristiche

- Altoparlante da incasso per il montaggio in impianti di cassette della posta, sistemi di impianto fonico, installazioni lato porta o pannelli frontali.
- Ai morsetti a vite già presenti si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello.
- Trasmissione del segnale ed alimentazione dell'altoparlante mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Forma costruttiva piccola.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di qualità.
- Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti.
- Protezione dei morsetti dal collegamento errato.
- Si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello.
- Si può collegare una videocamera a colori per citofono esterno.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Volume della conversazione regolabile.
- La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: DC 26 V \pm 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti

- bus bifilare: 2 morsetti a vite
- alimentazioni ausiliarie: 2 morsetti a vite
- Pulsante del campanello pulsante del campanello: 8 morsetti a vite
- Massa comune dei pulsanti per campanello: 1 morsetti a vite
- Cavo di collegamento: 2 strisce di prese
- composito: 1 strisce di prese

Grado di protezione: IP44

Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Avvisi

- Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco).
- Per l'espansione con una videocamera a colori è necessaria una centralina di comando Video.
- Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.

Dimensioni in mm

B 101

H 67

T 27
