



## Citofono esterno 3 moduli

TX\_44



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro      | 1261 66   | 1  | 357,03                | 18 | 4010337261667 |
|  antracite       | 1261 67   | 1  | 367,44                | 18 | 4010337261674 |
|  color alluminio | 1261 65   | 1  | 367,44                | 18 | 4010337261650 |

## Caratteristiche

- Montaggio in normali scatole da incasso.
- Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX\_44.
- Struttura modulare, per cui semplice montaggio ed espandibilità con ulteriori componenti come tasti di chiamata, modulo informativo, videocamera a colori, Keyless In.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettretti di qualità.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
- Volume della conversazione regolabile.
- Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de) il software per la creazione di diciture Gira.
- Ingresso binario per il collegamento di un pulsante a potenziale zero (contatto di chiusura) come pulsante di chiamata.
- Pulsante di chiamata 3 moduli

## Dati tecnici

Alimentazione di tensione: Tramite bus bifilare

Collegamenti accoppiatore bus  
- bus bifilare: 2 morsetti a vite

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.  
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/24.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - alimentazioni ausiliarie: | 2 morsetti a vite  |
| - Ingresso binario:         | 2 morsetti a vite  |
| - Cavo di collegamento:     | 2 strisce di prese |
| - composito:                | 1 strisce di prese |
| Collegamenti modulo vocale  |                    |
| - Cavo di collegamento:     | 2 strisce di prese |
| Temperatura ambiente:       | da -25 °C a +70 °C |
| Grado di protezione:        | IP44               |
| Profondità di montaggio:    | 30 mm              |

---

## Avvisi

- Se sono necessari solo due pulsanti di chiamata, utilizzare la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

---

## Dimensioni in mm

|            |      |      |
|------------|------|------|
| Targhette: | B 62 | H 18 |
|------------|------|------|

---