

Citofono esterno 3 moduli
TX_44



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	1261 66	1	357,03	18	4010337261667
antracite	1261 67	1	367,44	18	4010337261674
color alluminio	1261 65	1	367,44	18	4010337261650

Caratteristiche

- Montaggio in normali scatole di installazione da incasso.
- Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
- Struttura modulare, per cui semplice montaggio ed espandibilità con ulteriori componenti come tasti di chiamata, modulo informativo, videocamera a colori, Keyless In.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di qualità.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
- Volume della conversazione regolabile.
- Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.beschreibung.gira.de il software per la creazione di diciture Gira.
- Ingresso binario per il collegamento di un pulsante a potenziale zero (contatto di chiusura) come pulsante di chiamata.
- Pulsante di chiamata 3 moduli

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: tramite bus bifilare

Collegamenti accoppiatore bus
- bus bifilare: 2 morsetti a vite

- alimentazioni ausiliarie:	2 morsetti a vite
- Ingresso binario:	2 morsetti a vite
- Cavo di collegamento:	2 strisce di prese
- composito:	1 strisce di prese

Collegamenti modulo vocale

- Cavo di collegamento:	2 strisce di prese
-------------------------	--------------------

Temperatura ambiente:

da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione:

IP44

Profondità di montaggio:

30 mm

Dimensioni

- Targhette del nome:	L 62 x H 18 mm
-----------------------	----------------

Avvisi

- Se sono necessari solo due pulsanti di chiamata, utilizzare la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.
-