

Citofono esterno 3 moduli
TX_44



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-----------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro | 1261 66 | 1 | 357,03 | 18 | 4010337261667 |
| antracite | 1261 67 | 1 | 367,44 | 18 | 4010337261674 |
| color alluminio | 1261 65 | 1 | 367,44 | 18 | 4010337261650 |

Caratteristiche

- Montaggio in normali scatole di installazione da incasso.
- Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX_44.
- Struttura modulare, per cui semplice montaggio ed espandibilità con ulteriori componenti come tasti di chiamata, modulo informativo, videocamera a colori, Keyless In.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di qualità.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
- Volume della conversazione regolabile.
- Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
- Ingresso binario per il collegamento di un pulsante a potenziale zero (contatto di chiusura) come pulsante di chiamata.
- Pulsante di chiamata 3 moduli

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: tramite bus bifilare

Collegamenti accoppiatore bus
- bus bifilare: 2 morsetti a vite

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| - alimentazioni ausiliarie: | 2 morsetti a vite |
| - Ingresso binario: | 2 morsetti a vite |
| - Cavo di collegamento: | 2 strisce di prese |
| - composito: | 1 strisce di prese |

Collegamenti modulo vocale

| | |
|-------------------------|--------------------|
| - Cavo di collegamento: | 2 strisce di prese |
|-------------------------|--------------------|

Temperatura ambiente:

da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione:

IP44

Profondità di montaggio:

30 mm

Dimensioni

| | |
|-----------------------|----------------|
| - Targhette del nome: | L 62 x H 18 mm |
|-----------------------|----------------|

Avvisi

- Se sono necessari solo due pulsanti di chiamata, utilizzare la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.
-