


## Pulsante di chiamata 1 modulo per citofono esterno TX\_44



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 Per tutti i programmi	1262 00	1	170,17	18	4010337262008

### Caratteristiche

- Montaggio in una normale scatola da incasso.
- Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX\_44.
- Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Espansione del citofono esterno con un ulteriore tasto di chiamata (ad un citofono esterno si possono collegare fino a 14 pulsanti di chiamata).
- Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.

### Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	Mediante cavo di collegamento
Collegamento cavo di collegamento:	2 strisce di prese
Grado di protezione:	IP44
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Profondità di montaggio:	30 mm

### Dimensioni in mm

Targhetta:	B 62	H 62
------------	------	------