

**Colonna energetica Gira con 4 unità vuote, altezza 1400 mm  
senza moduli**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
antracite	1354 28	1	1.086,42	17	4010337354284
color alluminio	1354 26	1	1.161,63	17	4010337354260

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antiruggio e insensibile allo sporco.

**Caratteristiche**

- Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 4 unità vuote.
- Le quattro unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX\_44 o di System 55.

**Dati tecnici**

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44

Dimensioni  
- Base:  
- Colonna:

L 229 x H 10 x P 155 mm  
L 142 x H 1400 x P 75 mm

**Avvisi**

- Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
- Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.

- Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  - Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti.
  - La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione.
- 

## Contenuto della fornitura

- Placca Gira TX\_44 4 moduli in dotazione.
  - Il materiale di fissaggio è in dotazione.
-