


Modulo dimmer rotativo DALI da incasso



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2026 00	1	71,00	02	4010337129592

Caratteristiche

- Regolazione luce per lampade con interfaccia DALI.
- Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209.
- Punto di comando rotativo (Input device) per comandi DALI-2 sovraordinati.

Caratteristiche del prodotto senza programmazione

- L'application controller DALI-2 senza alimentazione di tensione bus richiede un'alimentazione di tensione esterna DALI conf. alla norma IEC 62386-101.
- Compatibile con diversi master.
- LED per la localizzazione degli apparecchi.
- Memorizzazione della luminosità di base e di una luminosità di accensione.
- Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore.

Caratteristiche del prodotto tramite programmazione mediante comandi DALI-2

- Adatto come punto di comando rotativo (Input device) per la connessione a comandi centrali DALI-2.
- Supporta quattro istanze DALI-2 per l'adattamento al sistema di comando centrale.
- Può essere utilizzato per il comando di un gruppo DALI-2.
- Invio ciclico attivabile dei comandi alle unità di alimentazione DALI. La funzione dell'apparecchio dipende dalla configurazione

Dati tecnici

Tensione nominale DALI:	16 V DC (tip.)
Corrente assorbita:	max 4 mA
Regolazione della temperatura del colore:	2000 - 10000 K
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C