

Attuatore termico 24 V AC



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2179 00	1	50,79	06	4010337016731

Caratteristiche

- Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione di singole stanze.
- Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore.
- Indicatore di stato aperto o chiuso.
- Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio.
- Chiuso a riposo.

Dati tecnici

Tensione di esercizio:	24 V AC/DC
Potenza assorbita:	Circa 1 W
Corsa della valvola:	4 mm
Temperatura ambiente:	da 0 °C a 60 °C
Forza di attuazione:	100 N
Grado di protezione:	IP54
Cavo di collegamento	
- Sezione:	2 x 0,75 mm ²
- Lunghezza:	1 m

Contenuto della fornitura

- Adattatore valvola VA 80 in dotazione per le seguenti valvole a gomito. Heimeier, MNG (a partire dal 1998), Oventrop M30x1,5 (a partire dal 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partire dal 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partire dal 1999), IVAR, Strawa (a partire dal 2003 nuovo supporto), Taco (per attuatore Alpha a partire dal 2005), Emmeti, distributore Caleffi serie 670, valvola distributrice a 4 vie Bianchi, valvola a gomito Nereus DN 10.

Dimensionin mm

B 58

H 58

T 45
